

<b>Désignation :</b> <b>GEBETANCHE GAZ NF</b>	<b>Couleurs :</b> QUADRI
<b>Code article :</b> 5514609/ 2103	<b>Vectorisé le :</b> 08/04/2021
<b>Version imprimeur :</b> 2	<b>Dimension :</b> 130 x 70 mm



**Caractéristiques :**

- Résine anaérobie pour raccords filetés métalliques (ISO7).
- Tous gaz combustibles : butane, propane, gaz de réseau (gaz naturel) et air comprimé. Pour les autres gaz se référer à la fiche technique.
- Temps de polymérisation : 1 à 3 heures.
- Remise en pression à 20°C : - 4 bars = 15 minutes, 30 bars = 2 heures.
- Tenue en température : de - 30°C jusqu'à 110°C en continu, 120°C en pointe.
- Jeu maximum au diamètre : 0,25 mm.
- L'air contenu dans ce flacon est nécessaire à la bonne conservation du produit.
- Ce produit n'est pas conseillé pour la réalisation de pré-séries.



**ATTENTION**

CONTIENT DU : ACIDE MALEIQUE. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Eliminer le contenu/récipient par un collecteur agréé.

UFI : SWCW-12XY-760R-XR76

**Spécial raccords gaz**  
**Laiton/Galva/Acier phosphaté/Zinc**  
**Température jusqu'à 120°C en pointe**  
**75 ml = 100 raccords de 1 pouce**

**GEBETANCHE**

**GAZ**



**EN 751-1**  
**classe H**



**Mode d'emploi :**

- Travailler sur des raccords propres - Dégraisser avec le Décapant Universel et laisser sécher - Déposer le produit sur toute la circonférence des 4 premiers filets de la partie mâle
- Lisser avec l'embout applicateur - Assembler et serrer à la clé
- Essuyer l'excédent de produit.

**Précautions d'emploi :**

- Non repositionnable. Non démontable.
- Ne pas utiliser sur raccords plastiques.
- S'utilise SANS flasse ou autre complément.
- Ne pas utiliser sur des canalisations véhiculant de l'oxygène : préférer le Ruban Orlifan Oxygène Vapeur.
- Ne pas utiliser en dessous de 10°C.
- Stockage recommandé au dessus de 5°C.

Edit 2103



**e - 75 ml**

**GEB**

CS 62062  
95972 ROISSY CDG Cedex France  
Tél. : (+33) 01 48 17 99 99

[www.geb.fr](http://www.geb.fr)

